

З'єднувальна лінія MNI9-KMH-0,5-MF

Номер деталі: 553121

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Дозвіл	Знак RCM
Додаткові функції	Іскрогасіння Зменшення струму утримання з рекуперацією енергії Безпечне відключення
Тип кріплення	за бажанням: з наскрізним отвором з DIN-рейкою
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	40 г
Електричне підключення	2-ріп / 2-ріп / 4-провідний Пряма розетка / пряма розетка / кабель
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 В...53 В
Захист від зворотної полярності	для робочої напруги
Примітка щодо експлуатації	Джерело живлення повинно видавати щонайменше 1,7 А без падіння напруги.
Примітка щодо споживання електроенергії	Фаза низького струму 3,4 W, фаза високого струму 40,8 W на канал
Робочий цикл	100% Дотримуйтесь інструкцій щодо роботи соленоїдних клапанів.
Примітка щодо вхідного струму	Лінійний приріст 0,5 - 3 мА з тригерним сигналом 17 - 30 В 0,08 - 0,5 мА з тригерним сигналом 3 - 17 В
Вхідний опір	38.1 кОм
Довжина кабелю	0.5 м
Властивості кабелю	для статичних рішень
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал оболонки кабелю	PUR PVC

Особливості	Значення
Матеріал корпусу	РОМ