

**Роз'єм**  
**MHJ9-PN16**  
Номер деталі: 553123

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                         | Значення                                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ширина                                              | 10 мм                                              |
| Максимальна кількість мість для пнеморозподільників | 16<br>Можливі версії відповідно до вимог замовника |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 2 - помірний вплив корозії                         |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B2-L                                     |
| Вага продукту                                       | 390 г                                              |
| Тип кріплення                                       | 3 кронштейном                                      |
| Пневматичний порт 1                                 | G3/8                                               |
| Пневматичне з'єднання 2                             | Без каналу                                         |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                                 |
| Матеріал з'єднувальної планки                       | Анодований алюмінієвий сплав                       |