


Роз'єм
MHJ9-P16
Номер деталі: 553125

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	10 мм
Максимальна кількість мість для пнеморозподільників	16 Можливі версії відповідно до вимог замовника
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Вага продукту	428 г
Тип кріплення	3 кронштейном
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	M7
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Анодований алюмінієвий сплав