



Безконтактний вимикач SIEF-M18B-PS-K-L

Номер деталі: 553546

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	круглий
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Номінальна відстань переключення	5 мм
Температура навколишнього середовища	-30 °C...70 °C
Повторюваність	0.28 мм
Комутаційний вихід	PNP
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Максимальна частота комутації DC	3000 Гц
Максимальний вихідний струм	200 мА
Захист від короткого замикання	синхрунування
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 В...30 В
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення	3-жильний кабель
Довжина кабелю	2.5 м
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PU)
Розмір	M18
Тип установки	Датчик на рівні з поверхнею
Вага продукту	124 г
Матеріал корпусу	Латунь Хромований
Індикація стану перемикачання	Світлодіод LED жовтий
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP68

Особливості	Значення
Стійкість до магнітних полів	постійне і змінне магнітне поле
Стійкість до стрибків напруги	0.8 кВ
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3
Вибір додаткової інформації про давач	з коефіцієнтом зменшення 1 - стійкий до магнітного поля
Вибір версії датчика	Стандартна