


Кріплення SAMH-G3-Q

Номер деталі: 553569

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Для прорізу типу «ластівчин хвіст».
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Максимальний момент дотягування	3 Н·м
Вага продукту	10 г
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L