

Пластиковая трубка PUN

Номер деталі: 553573

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	3 мм...16 мм
Внутрішній Ø	2 мм...11 мм
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 бар...30 бар
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Колір	синій Коричневий Жовтий зелений Натуральний червоний Чорний Срібло Напівпрозорий блакитний напівпрозорий жовтий Напівпрозорий зелений Напівпрозорий червоний напівпрозорий чорний Білий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-U(PU)