

Пластиковая трубка PAN-12X1,75-BL

Номер деталі: 553910

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	12 мм
Радіус вигину, що залежить від витрати	64 мм
Внутрішній Ø	8.4 мм
Мінімальний радіус вигину	29 мм
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1.7 МПа -0.95 бар...17 бар -13.775 psi...246.5 psi
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-30 °C...80 °C
Вага виробу за довжиною	0.06 кг/м
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 12 мм
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	D 55 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-A