

Монтажна плита VABS-S2-2S-G12-K1

Номер деталі: 555636

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	52 мм
На підставі норм	ISO 5599-2
Положення монтажу	Будь-який
Контроль подачі повітря	Зовнішній
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Діапазон робочої напруги змінного струму	110 В
Діапазон робочої напруги постійного струму	24 В
Стійкість до стрибків напруги	4 кВ
Струмове навантаження при 40 °C	2 А
Ступінь забруднення	3
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4 в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	815 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюмінієве лиття