



Плита регулятора VABF-S2-2-R5C2-C-6

Номер деталі: 555779

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	54 мм
На підставі норм	ISO 5599-2
Положення монтажу	Будь-який
Багатoshарова будова пневматичної частини	Регулятор тиску на 2 і 4 реверсивний
Функція регулятора	постійний тиск на виході 3 вторинним вихлопом
Додатковий манометр	Можливий
Діапазон регулювання тиску	0.05 МПа...6 МПа 0.5 бар...60 бар 7.25 psi...870 psi
Тиск на вході 1	0.5 бар...10 бар 0.05 МПа...1 МПа 7.25 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	1990 г
Тип кріплення, багаторівнева конструкція	На колекторній плиті на індивідуальну плиту
Підключення манометра	За допомогою кріпильного хомута
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал панелі управління	РА
Матеріал корпусу контролера	Алюміній литий під тиском