



**Базовий клапан**  
**LOCB-3-1/4**  
Номер деталі: 556345

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                                      | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 3/2 відкритий моностабільний                                    |
| Спосіб приведення в дію                                          | пневматичний                                                    |
| Ширина                                                           | 50 мм                                                           |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 600 л/хв                                                        |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | G1/4                                                            |
| Робочий тиск                                                     | 0.2 МПа...1 МПа<br>2 бар...10 бар                               |
| Конструкція                                                      | Дискове сідло                                                   |
| Тип скидання                                                     | Пружина механічна                                               |
| Номінальний розмір                                               | 6.5 мм                                                          |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                       |
| Пілотний тиск                                                    | 0.1 МПа...1 МПа<br>1 бар...10 бар                               |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                  |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                  |
| Вага продукту                                                    | 495 г                                                           |
| Тип кріплення                                                    | з наскрізним отвором                                            |
| Підключення пілотного повітря 12                                 | M20x1                                                           |
| Пневматичний порт 1                                              | G1/4                                                            |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | G1/4                                                            |
| Пневматичний порт 3                                              | G1/4                                                            |
| Матеріальні ущільнення                                           | NBR                                                             |
| Матеріал корпусу                                                 | Алюміній<br>Анодований                                          |