

**Муфта**  
**EAMC-30-35-8-9**  
Номер деталі: 557390

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                          | Значення               |
|--------------------------------------|------------------------|
| Монтажний діаметр 1                  | 8 мм                   |
| Діаметр захвату 2                    | 9 мм                   |
| Розмір                               | 30                     |
| Номінальна довжина                   | 35 мм                  |
| Положення монтажу                    | Будь-який              |
| Макс. швидкість обертання            | 8000 об/хв             |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L         |
| Температура зберігання               | -25 °C...60 °C         |
| Відносна вологість                   | 0 - 95 %               |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...60 °C         |
| Момент інерції маси                  | 6.1 кг·мм <sup>2</sup> |
| Передаваний крутний момент           | 8.2 Н·м                |
| Вага продукту                        | 45 г                   |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS     |