

**Роз'єм**  
**VABM-C8-12E-G14-20-M1**  
Номер деталі: 557669

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                           | Значення                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ширина                                                | 12 мм                                  |
| Максимальна кількість мість для пнеморозподільників   | 20                                     |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                       | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Максимальний момент дотягування для кріплення клапана | 0.6 Н·м                                |
| Максимальний момент дотягування, настіне кріплення    | 5 Н·м                                  |
| Вага продукту                                         | 1296 г                                 |
| Пневматичний порт 1                                   | G1/4                                   |
| Пневматичний порт 3                                   | G1/4                                   |
| Пневматичне з'єднання 5                               | G1/4                                   |
| Інформація про матеріали                              | Відповідно до RoHS                     |
| Матеріал з'єднувальної планки                         | Кований алюмінієвий сплав              |