


Осьовий комплект EAMM-A-K48-60G

Номер деталі: 557986

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	14.5 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	12.5 Н·м
Вага продукту	300 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	K48
Код інтерфейсу Motor In	60G
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS