

Цапфа вала
EAMB-34-6-25X26-23X27
Номер деталі: 558037

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	25 мм
Діаметр захвату 2	23 мм
Розмір	120
Номінальна довжина	26 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	18.2 кг·мм²
Передаваний крутний момент	100 Н·м
Вага продукту	201 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS