

**Цапфа вала**  
**EAMB-44-7-35X30-32X32**  
Номер деталі: 558038

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                          | Значення           |
|--------------------------------------|--------------------|
| Монтажний діаметр 1                  | 35 мм              |
| Діаметр захвату 2                    | 32 мм              |
| Розмір                               | 185                |
| Номінальна довжина                   | 30 мм              |
| Положення монтажу                    | Будь-який          |
| Макс. швидкість обертання            | 4500 об/хв         |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L     |
| Температура зберігання               | -25 °C...60 °C     |
| Відносна вологість                   | 0 - 95 %           |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...60 °C     |
| Момент інерції маси                  | 75.3 кг·мм²        |
| Передаваний крутний момент           | 200 Н·м            |
| Вага продукту                        | 463 г              |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS |