

Пластиковая трубка PLN-12X1,75-SI

Номер деталі: 558215

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	12 мм
Радіус вигину, що залежить від витрати	65 мм
Внутрішній Ø	8,4 мм
Мінімальний радіус вигину	23 мм
Робочий тиск в залежності від температури	-0,095 МПа...1,4 МПа -0,95 бар...14 бар -13,775 psi...203 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] Вода (рідка, без льоду)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-30 °C...80 °C
Вага виробу за довжиною	0,054 кг/м
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 12 мм
Колір	Срібло
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PE