

Муфта
EAMC-42-66-11-12
Номер деталі: 558313

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	11 мм
Діаметр захвату 2	12 мм
Розмір	42
Номінальна довжина	66 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	45.5 кг·мм²
Передаваний крутний момент	17 Н·м
Вага продукту	166 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS