

Муфта EAMC-42-50-12-24

Номер деталі: 558314

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	12 мм
Діаметр захвату 2	24 мм
Розмір	42
Номінальна довжина	50 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	34.8 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	17 Н·м
Вага продукту	130 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS