

**Муфта**  
**EAMC-56-58-24-25**  
Номер деталі: 558316

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                          | Значення               |
|--------------------------------------|------------------------|
| Монтажний діаметр 1                  | 24 мм                  |
| Діаметр захвату 2                    | 25 мм                  |
| Розмір                               | 56                     |
| Номінальна довжина                   | 58 мм                  |
| Положення монтажу                    | Будь-який              |
| Макс. швидкість обертання            | 5500 об/хв             |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L         |
| Температура зберігання               | -25 °C...60 °C         |
| Відносна вологість                   | 0 - 95 %               |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...60 °C         |
| Момент інерції маси                  | 128 кг·мм <sup>2</sup> |
| Передаваний крутний момент           | 60 Н·м                 |
| Вага продукту                        | 265 г                  |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS     |