

Фітинг
NPQM-D-G14F-Q10-P10
Номер деталі: 558680

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номинальний розмір	9 мм
Конструкція	пряма форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.6 МПа -0.95 бар...16 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...232 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Вага продукту	24.4 г
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник SW16
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Матеріал ущільнення трубки	NBR