

Кутовий фітинг NPQM-L-G18-Q8-P10

Номер деталі: 558710

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Розмір | Стандартний |
| Номінальний розмір | 6 мм |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі | Ущільнююче кільце |
| Конструкція | L форма Принцип «Push-Pull». |
| Розмір упаковки | 10 |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1.6 МПа -0.95 бар...16 бар |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | -13.775 psi...232 psi |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...70 °C |
| Номінальний момент дотягування | 6 Н·м |
| Допустимий номінальний моменту затягування | ± 20 % |
| Вага продукту | 22 г |
| Тип кріплення | Зовнішній шестигранник SW13 |
| Пневматичний порт 1 | Зовнішня різьба G1/8 |
| Пневматичне з'єднання 2 | для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | Нікельована латунь |
| Матеріал ущільнення трубки | NBR |