

# Кутовий фітинг NPQM-LH-G14-Q8-P10

Номер деталі: 558833

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Розмір                                           | Стандартний                                     |
| Номінальний розмір                               | 6.5 мм                                          |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                | Ущільнююче кільце                               |
| Конструкція                                      | L форма<br>Принцип «Push-Pull».                 |
| Розмір упаковки                                  | 10                                              |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1.6 МПа<br>-0.95 бар...16 бар      |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур       | -13.775 psi...232 psi                           |
| Робоче середовище                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища      | Можлива робота з мастилом                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 1 - низький опір корозії                        |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура навколишнього середовища             | -20 °C...70 °C                                  |
| Номінальний момент дотягування                   | 7.5 Н·м                                         |
| Допустимий номінальний моменту затягування       | ± 20 %                                          |
| Вага продукту                                    | 49.3 г                                          |
| Тип кріплення                                    | Порожнистий болт із зовнішнім шестигранником    |
| Пневматичний порт 1                              | Зовнішня різьба G1/4                            |
| Пневматичне з'єднання 2                          | для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм                   |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                              |
| Матеріал корпусу                                 | Нікельована латунь                              |
| Матеріал порожнистого гвинта                     | Нікельована латунь                              |
| Матеріал ущільнення трубки                       | NBR                                             |