

Муфта
EAMC-20-30-5-6
Номер деталі: 558902

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	5 мм
Діаметр захвату 2	6 мм
Розмір	20
Номінальна довжина	30 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	9000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	1.06 кг·мм²
Передаваний крутний момент	2.2 Н·м
Вага продукту	20 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS