

З'єднувальний кабель
VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5
Номер деталі: 560423

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Вага продукту	832 г
Електричне підключення	Кабель з штекером
Довжина кабелю	5 м
Властивості кабелю	Стандарт
Мінімальний радіус згину кабелю	115 мм
Діаметр кабелю	9.6 мм
Склад кабелю	36 x 0,25 мм ²
Ступінь захисту	IP67 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал оболонки кабелю	PVC