


Осьовий комплект EAMM-A-L48-87A

Номер деталі: 560683

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	44 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	14.5 кг·мм²
Передаваний крутний момент	12.5 Н·м
Вага продукту	590 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	L48
Код інтерфейсу Motor In	87A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS