



Пневморозподільник VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2

Номер деталі: 560705

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 відкритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	електричний
Ширина	12 мм
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	180 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	Монтажна плита
Робоча напруга	24 V DC
Робочий тиск	0.2 МПа...0.8 МПа 2 бар...8 бар 29 psi...116 psi
Конструкція	поршневий золотник
Тип скидання	пневматична пружина
Ступінь захисту	IP40
Номінальний розмір	2.1 мм
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Допоміжне ручне керування	Без фіксації
Тип контролю	Пілот
Напрямок потоку	Не реверсивні
Перекриття	Позитивне перекриття
Час відключення	10 мс
Час увімкнення	12 мс
Характеристики котушки	24 V DC: 1,0 W
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Електричне підключення	2-pin Роз'єм

Особливості	Значення
Пневматичний порт 1	Монтажна плита
Пневматичне з'єднання 2	M5
Пневматичний порт 3	Монтажна плита
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	FPM HNBR NBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав