


Кінцева плита VMPAL-EPL-SD25

Номер деталі: 560938

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	43 мм
Довжина	107.3 мм
Максимальна кількість мість для певморозподільників	24
Конструкція пневмоострова	Розміри клапанів можуть бути змішані
Максимальна кількість котушок певморозподільників	24
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані 3 аксесуарами VMPAL-KM
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	190 г
Електричне підключення 1, функція	Мультипін
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	Sub-D
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	25
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал торцевої пластини	Алюміній литий під тиском РА-посилений