


Кінцева плита VMPAL-EPR-SP

Номер деталі: 560947

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	28.8 мм
Довжина	107.3 мм
Інтегрована функція	Селектор для налаштування подачі пілотного повітря (внутрішнього чи зовнішнього)
Напрямок потоку	Реверсивний
Конструкція пневмоострова	Розміри клапанів можуть бути змішані
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	180 г
Підключення пілотного повітря 12/14	M7
Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84	M7
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Пневматичне з'єднання 5	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал торцевої пластини	Алюміній литий під тиском РА-посилений