

Плита
VMPAL-EG-QS3/8"
Номер деталі: 560959

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	20.5 мм
Довжина	107.3 мм
Інтегрована функція	Вихлоп каналу
Конструкція пневмоострова	Розміри клапанів можуть бути змішані
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Діапазон регулювання тиску	0.5 бар...5 бар
Тиск на вході 1	0.5 бар...10 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	60 г
Пневматичне під'єднання 3/5 комбіноване	для трубки з зовнішнім Ø 3/8"
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал плити	PA