


Модуль електричног з'єднання VMPAL-EVAP-10-2-4

Номер деталі: 560968

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір клапана	10 мм
Максимальна кількість мість для пнеморозподільників	4
Максимальна кількість котушок пнеморозподільників	8
Інтегрована функція	Кольорове маркування функції клапана
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	29 г
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	РА
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS