


# Монтажна плита VMPAL-AP-14-T35

Номер деталі: 560977

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ширина                                              | 14.9 мм<br>14.9 мм                                              |
| Довжина                                             | 107.3 мм                                                        |
| Розмір клапана                                      | 14 мм                                                           |
| Поділ зони тиску                                    | Канали 3 і 5                                                    |
| Максимальна кількість мість для пнеморозподільників | 1                                                               |
| Напрямок потоку                                     | Реверсивний                                                     |
| Конструкція пневмоострова                           | Розміри клапанів можуть бути змішані                            |
| Робочий тиск                                        | -0.09 МПа...1 МПа<br>-0.9 бар...10 бар                          |
| Пілотний тиск                                       | 0.3 МПа...0.8 МПа<br>3 бар...8 бар                              |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 3 - сильний опір корозії                                        |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура навколишнього середовища                | -5 °C...50 °C                                                   |
| Вага продукту                                       | 33.3 г                                                          |
| Пневматичне з'єднання 2                             | Для картриджа 14 мм                                             |
| Пневматичне з'єднання 4                             | Для картриджа 14 мм                                             |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал монтажної плити                            | РА посилений                                                    |