

Монтажна плита VMPAL-AP-14-QS6-2

Номер деталі: 560996

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	14.9 мм 14.9 мм
Довжина	107.3 мм
Розмір клапана	14 мм
Максимальна кількість мість для пнеморозподільників	1
Напрямок потоку	Реверсивний
Конструкція пневмоострова	Розміри клапанів можуть бути змішані
Максимальна кількість котушок пнеморозподільників	2
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	51.05 г
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Пневматичне з'єднання 4	Для трубки зовнішнього Ø 6мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	РА посилений