

Муфта
EAMD-16-15-6.35-8X10
Номер деталі: 561292

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	6.35 мм
Діаметр захвату 2	8 мм
Розмір	16
Номінальна довжина	15 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.355 кг·мм²
Передаваний крутний момент	1.6 Н·м
Вага продукту	12.8 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS