

Муфта
EAMD-25-22-6.35-10X12
Номер деталі: 561293

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	6.35 мм
Діаметр захвату 2	10 мм
Розмір	25
Номінальна довжина	22 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	3.2 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	3.6 Н·м
Вага продукту	43.7 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS