

Колектор FR-4-3/8

Номер деталі: 561602

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	16 мм
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 бар...16 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Кількість виходів	3
Кількість провідників	1
Пневматичний порт 1	G3/8
Пневматичне з'єднання 2	G3/8
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований