

# Пластиковая трубка PUN-V0-8X2-WS-C

Номер деталі: 561715

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                        | Значення                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                                        | 8 мм                                                                                                                                      |
| Радіус вигину, що залежить від витрати             | 35 мм                                                                                                                                     |
| Внутрішній Ø                                       | 4 мм                                                                                                                                      |
| Мінімальний радіус вигину                          | 9 мм                                                                                                                                      |
| Властивості трубки                                 | підходить для енергетичних ланцюгів                                                                                                       |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні    | -0.095 МПа...1.2 МПа<br>-0.95 бар...12 бар                                                                                                |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур         | -13.775 psi...174 psi                                                                                                                     |
| Робочий тиск в залежності від температури          | -0.095 МПа...2 МПа<br>-0.95 бар...20 бар<br>-13.775 psi...290 psi                                                                         |
| Зверніть увагу на робочий тиск                     | Для застосування: макс. 1 МПа при 20 °C, макс. 0,9 МПа при 40 °C,<br>макс. 0,7 МПа при 60 °C<br>Вода: максимум 0,6 МПа при максимум 50 °C |
| Дозвіл                                             | TÜV                                                                                                                                       |
| Орган сертифікації                                 | B 013277 0506 00                                                                                                                          |
| Робоче середовище                                  | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Вода (рідка, без льоду)                                                                 |
| Вогневипробування матеріалу                        | UL94 V-0 (3 мм)<br>UL94 V-2 (0,75 мм)                                                                                                     |
| Відповідність LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                            |
| Температура навколишнього середовища               | -35 °C...60 °C                                                                                                                            |
| Примітка щодо температури навколишнього середовища | використання без тиску до 90 °C                                                                                                           |
| Вага виробу за довжиною                            | 0.049 кг/м                                                                                                                                |
| Пневматичне з'єднання                              | Для цангового фітингу зовн. Ø 8 мм<br>Для ніпеля внут. Ø 4 мм                                                                             |
| Колір                                              | Білий                                                                                                                                     |
| Примітка щодо кольору                              | Відхилення від стандартного кольору через вогнестійкість                                                                                  |
| Твердість по шкалі Shore                           | D 54 +/-3                                                                                                                                 |
| Інформація про матеріали                           | Відповідно до RoHS                                                                                                                        |
| Матеріал трубки                                    | TPE-U(PU)                                                                                                                                 |