

Роз'єм
NECU-S-M12G4-HX
Номер деталі: 562028

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61984
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Частота підключення	3
Вага продукту	17.5 г
Електричне підключення	4-pin A-кодований M12x1 Прямий роз'єм / ріжучий затискач
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...32 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...32 В
Струмове навантаження при 40 °C	4 А
Стійкість до стрибків напруги	0.8 кВ
Допустимий діаметр кабелю	2.9 мм...5.1 мм
Діаметр одного проводу	0.1 мм
Діаметр жили	0.9 мм...1.6 мм
Перетин з'єднання	0.14 мм²...0.34 мм²
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	РА Цинк дитий під тиском Нікельований
Матеріал гвинтового фіксатора	Литий під тиском цинк, нікельований
Матеріальні ущільнення	FPM PUR
Матеріал штекерних контактів	Позолочений
Допустима ізоляція	PP PVC TPE-E