



T-подібний фітинг **NEDU-M12D4-M12T4-IS** Номер деталі: 562248



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Частота підключення	100
Тип кріплення	Можливість вкручування
Вага продукту	25.5 г
Електричне підключення	4-контактний / 4-контактний А-кодування / А-кодування / А-кодування Розетка/розетка/штекер M12x1 / M12x1 / M12x1
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Матеріал корпусу	TPE-U(PU) армований Цинк дитий під тиском
Матеріал накидної гайки	PA-посилений
Матеріальні ущільнення	FPM
Матеріал штекерних контактів	Мідний сплав Позолочений