

З'єднувальна лінія
NEBV-M8W4L-E-5-M8G3
Номер деталі: 562469

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN 61076-2-101 ISO 20401
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий
Вага продукту	90 г
Електричне підключення	4-pin / 3-pin Розетка кутова/роз'єм прямий M8x1 / M8x1
Діапазон робочої напруги постійного струму	20.4 В...26.4 В
Струмове навантаження при 40 °C	3 А
Довжина кабелю	5 м
Властивості кабелю	підходить для енергетичних ланцюгів
Мінімальний радіус згину кабелю	35 мм
Діаметр кабелю	3.3 мм
Склад кабелю	2 x 0,25 мм ²
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Матеріал корпусу	TPE-U (PU)
Матеріал штекерних контактів	Латунь Позолочений
Матеріал ізоляційного рукава	PVC