

**З'єднувальна лінія**  
**NEBV-M8W4L-E-10-M8G3**  
Номер деталі: 562470

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                 | Значення                                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Відповідає стандарту                        | EN 61076-2-101<br>ISO 20401                                  |
| Індикація стану перемикання                 | Світлодіод LED жовтий                                        |
| Вага продукту                               | 170 г                                                        |
| Електричне підключення                      | 4-pin / 3-pin<br>Розетка кутова/роз'єм прямий<br>M8x1 / M8x1 |
| Діапазон робочої напруги постійного струму  | 20.4 В...26.4 В                                              |
| Струмове навантаження при 40 °C             | 3 А                                                          |
| Довжина кабелю                              | 10 м                                                         |
| Властивості кабелю                          | підходить для енергетичних ланцюгів                          |
| Мінімальний радіус згину кабелю             | 35 мм                                                        |
| Діаметр кабелю                              | 3.3 мм                                                       |
| Склад кабелю                                | 2 x 0,25 мм <sup>2</sup>                                     |
| Ступінь захисту                             | IP65<br>IP67                                                 |
| Температура навколишнього середовища        | -10 °C...50 °C                                               |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви ЄС RoHS                                     |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Відповідно до правил RoHS Великобританії                     |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L                                               |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                           |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії                                   |
| Матеріал оболонки кабелю                    | TPE-U (PUR)                                                  |
| Матеріал корпусу                            | TPE-U (PU)                                                   |
| Матеріал штекерних контактів                | Латунь<br>Позолочений                                        |
| Матеріал ізоляційного рукава                | PVC                                                          |