

Осьовий комплект EAMM-A-P8-38A-42A

Номер деталі: 562650

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	15 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	5.87 кг·мм²
Передаваний крутний момент	3.5 Н·м
Вага продукту	160 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	P8-38A
Код інтерфейсу Motor In	42A
Код інтерфейсу, корпус зчеплення	38A.2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS