

Муфта
ЕАМС-30-32-10-14
Номер деталі: 562683

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	10 мм
Діаметр захвату 2	14 мм
Розмір	30
Номінальна довжина	32 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	5.87 кг·мм²
Передаваний крутний момент	12.5 Н·м
Вага продукту	48 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS