

Термінал CPX-P

Номер деталі: 562818

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Електричний контроль	Fieldbus Інтегрований контролер
Максимальна кількість модулів	10
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C -5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP20 IP65
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX) Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC згідно UK EX Vorschriften Відповідно до правил RoHS Великобританії
Знак KC	KC-EMV
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Захист від вибуху	Зона 2 (ATEX) Зона 2 (BR) Зона 2 (UKEX)
ATEX-категорія, газ	II 3G
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
Тип захисту Ex для газу	Ex ec IIC T4 Gc X
Орган сертифікації	DNV 15.0193 X
LED дисплеї	стан шини стан каналу стан модуля стан системи
Діагностика	Діагностика пам'яті Канальна та модульно-орієнтована діагностика Занадто низька напруга модулів
Максимальний адресний простір, входи	64 байт
Максимальний адресний простір, виходи	64 байт

Особливості	Значення
Параметризація	Діагностика поведінки Реакція на аварію Форсування каналів Налаштування сигналу
Час внутрішнього циклу	< 1 ms
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Допустимі коливання напруги	+/- 25 %