

# Електромагнітна котушка VACC-S18-35-A1-2A

Номер деталі: 562908

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Спосіб приведення в дію                     | електричний                                                |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                  |
| Індикатор положення перемикача              | Немає                                                      |
| Робочий цикл                                | 100%                                                       |
| Клас ізоляції                               | H                                                          |
| Характеристики котушки                      | 110 V AC: 50/60 Hz, потужність 3,5 VA                      |
| Допустимі коливання напруги                 | -15 % / +10 %                                              |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання   |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 4 - особливо сильний опір корозії                          |
| Відповідність LABS                          | VDMA 24364 Зона III                                        |
| Ступінь захисту                             | IP65                                                       |
| Температура навколишнього середовища        | -20 °C...60 °C                                             |
| Вага продукту                               | 530 г                                                      |
| Електричне підключення                      | Форма A<br>Роз'єм<br>Відповідно до EN 175301-803           |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                         |
| Матеріал магнітної котушки                  | РА<br>Сталь                                                |