

Адаптер
NPFV-AF-G14-G14-MF
Номер деталі: 563398

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	6 мм
Робочий тиск	0.2 МПа...0.8 МПа 2 бар...8 бар
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал адаптеру	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріальні ущільнення	NBR