

Фільтр MS9-LF-G-EUM

Номер деталі: 564106

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	9
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 мкм
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	Спечений фільтр з центробіжним сепаратором
Ступінь відділення конденсату	75 %
Робочий тиск	0 бар...20 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
розмір пор	40 мкм
Вага продукту	2000 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Матеріал покриття	РА-посилений
Матеріал підкладки	POM
Матеріал тримача фільтра	POM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажноі плити	Алюміній литий під тиском
Матеріал монтажного кронштейна	Алюміній литий під тиском
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал роз'єм модуля	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал ущільнення оболонки	NBR

Особливості	Значення
Матеріал оглядового вікна	РА
Матеріал сепаратора	POM