


Регулятор тиску MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS

Номер деталі: 564136

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	9
Модельний ряд	PC
Захист від спрацювання	зачинається за допомогою аксесуарів
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Мембранний регулятор тиску з пілотним керуванням
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
манометр	з манометром
Робочий тиск	1 бар...20 бар
Діапазон регулювання тиску	0.5 бар...7 бар
Максимальний гістерезис тиску	0.4 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	1400 г
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Матеріал покриття	РА-посилений
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском
Матеріал монтажного кронштейна	Алюміній литий під тиском
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал роз'єм модуля	Алюміній литий під тиском

Особливості	Значення
Матеріал мембрана	NBR
Матеріал штока клапану	Кований алюмінієвий сплав NBR POM