

# Т-подібний фітинг QVTL-10-32-UNF-3/16-U

Номер деталі: 564707

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Розмір                                              | Стандартний                                          |
| Номінальний розмір                                  | 0.118 дюйм                                           |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                   | Ущільнююче кільце                                    |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                                            |
| Конструкція                                         | L-подібний подовжений фітинг<br>Принцип «Push-Pull». |
| Розмір упаковки                                     | 10                                                   |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні     | 0.095 МПа...1 МПа<br>0.95 бар...10 бар               |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур          | 13.775 psi...145 psi                                 |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]      |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом                            |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 1 - низький опір корозії                             |
| Відповідність LABS                                  | VDMA 24364 Зона III                                  |
| Температура навколишнього середовища                | 0 °C...60 °C                                         |
| Максимальний момент дотягування                     | 1.11 ft-lbf                                          |
| Вага продукту                                       | 0.332 oz                                             |
| Тип кріплення                                       | Зовнішній шестигранник 7/16                          |
| Пневматичний порт 1                                 | Зовнішня різьба 10-32 UNF-2A                         |
| Пневматичне з'єднання 2                             | для трубки з зовнішнім Ø 3/16"                       |
| Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом | 32 °F...140 °F                                       |
| Колір розчепного кільця                             | Сірий                                                |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                                   |
| Матеріал корпусу                                    | Нікельована латунь<br>PBT                            |
| Матеріал звільняючого кільця                        | POM                                                  |
| Матеріал ущільнення трубки                          | NBR                                                  |
| Матеріал хомути для шланга                          | Високолегована нержавіюча сталь                      |