

# Кутовий фітинг QBLV-10-32-UNF-3/16-U

Номер деталі: 564729

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Розмір                                              | Стандартний                                    |
| Номінальний розмір                                  | 0.059 дюйм                                     |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                   | Ущільнююче кільце                              |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                                      |
| Конструкція                                         | L форма<br>Принцип «Push-Pull».                |
| Розмір упаковки                                     | 10                                             |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні     | 0.095 МПа...1 МПа<br>0.95 бар...10 бар         |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур          | 13.775 psi...145 psi                           |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 1 - низький опір корозії                       |
| Відповідність LABS                                  | VDMA 24364 Зона III                            |
| Температура навколишнього середовища                | 0 °C...60 °C                                   |
| Максимальний момент дотягування                     | 1.11 ft-lbf                                    |
| Вага продукту                                       | 0.271 oz                                       |
| Тип кріплення                                       | Порожнистий болт із зовнішнім шестигранником   |
| Пневматичний порт 1                                 | Зовнішня різьба 10-32 UNF-2A                   |
| Пневматичне з'єднання 2                             | для трубки з зовнішнім Ø 3/16"                 |
| Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом | 32 °F...140 °F                                 |
| Колір розчепного кільця                             | Сірий                                          |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                             |
| Матеріал корпусу                                    | Нікельована латунь<br>PBT                      |
| Матеріал звільняючого кільця                        | POM                                            |
| Матеріал ущільнення трубки                          | NBR                                            |
| Матеріал хомути для шланга                          | Високолегована нержавіюча сталь                |