


Роз'єм
NECU-S-M12G4-HX-Q7
Номер деталі: 564947

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61984
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Частота підключення	3
Вага продукту	33.3 г
Електричне підключення	4-pin A-кодований M12x1 Прямий роз'єм / ріжучий затискач
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...48 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...48 В
Струмове навантаження при 40 °C	6 А
Стійкість до стрибків напруги	0.8 кВ
Допустимий діаметр кабелю	4.7 мм...6 мм
Діаметр одного провода	0.1 мм
Діаметр жили	1.6 мм...2 мм
Перетин з'єднання	0.34 мм²...0.75 мм²
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	РА Цинк дитий під тиском Нікельований
Матеріал гвинтового фіксатора	Литий під тиском цинк, нікельований
Матеріальні ущільнення	FPM PUR
Матеріал штекерних контактів	Позолочений
Допустима ізоляція	PVC